

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




A. NOMBRE DEL PRODUCTO:

TAPABOCAS O MASCARILLA DESECHABLE

- Máscara desechable con caucho o de sujeción en la oreja
- Máscara desechable para amarre con tiras.

B. MATERIAL DE LOS PRODUCTOS: 100% PP



1ª y 3ª CAPA: Tela no tejida SS (Dos capas de SPUNDBOND) 20g: Es un manto de tela formado por filamentos continuos no orientados, los cuales son sometidos a un proceso de estiramiento y enfriamiento que le proporciona características de resistencia y elongación al producto terminado.

2ª CAPA: Filtro de tela no tejida Meltblown en su capa media con BFE 95-98 (Eficiencia de filtración bacteriana entre 95% y 98%). El Meltblown es un tejido especial de fibras cortas de polipropileno entrelazadas formando un laberinto que atrapa las bacterias y partículas en el interior de la misma, permitiendo la transpiración y actuando como barrera bacteriana.

Caucho de sujeción: poliéster filamentos texturados-elastomero.

Tiras de sujeción: Tela no tejida SS.

Ajustador nasal: Alambre en acero redondo recubierto por material plástico de 10cm de longitud.

C. **USOS:** Tapabocas usado para protección general, cumple con una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior y protegiendo el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire. Para uso en ambientes limpios e higiénicos. Uso médico, odontológico y quirúrgico.

D. **FRECUENCIA DE USO:** uso único- No reutilizable.

E. **CARGA MICROBIOLÓGICA:** No Estéril- Libre de patógenos.

F. **INDICACIONES:** Para uso en ambientes médicos, laboratorios, sector de alimentos, y la industria en general.

G. **CONTRAINDICACIONES:** alergia a alguno de sus componentes.

H. **DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS:**

1. **TAMAÑO:** 17 cm x 9 cm

2. **COMPUESTO POR TRES CAPAS DE POLIPROPILENO:** DOS CAPAS DE SS 20 g Y UNA CAPA DE FILTRO MELTBLOWN EN EL MEDIO

3. ADAPATADOR NASAL ANATOMICO
 4. CON CAUCHO O TIRAS DE SUJECIÓN PARA AJUSTE EN LA OREJA
 5. COLORES: AZUL Y BLANCO
 6. HIPOALERGENICO
 7. SIN FIBRAS DE VIDRIO
 8. SELLADO CON ULTRASONIDO
- I. **PRESENTACIÓN COMERCIAL**: Caja Display por 50 unidades, paquete por 10, 50 y 100 unidades y empaque individual.

